

企業生命を脅かす異物混入を未然に防ぐために

全身用

上半身用

顔用

割れないグリーンミラーシリーズ

食品・医薬品工場におすすめ!

歪まない、錆びないステンレスミラー


全身
チェック!



ご存知ですか?

身体についての毛髪は50cm
以内でないと視認できません!

割れないグリーンミラー全身用



50cm


割れない
グリーンミラー
全身用なら

狭いスペースでも全身をチェック可能!

モデル身長180cm

一般的なミラーは 高さ90cm(全身確認距離1m)

全身を見るには鏡から 1m



一般的な90cmの鏡では1m離れないと全身を見ることはできません。

設置が簡単！ ステンレス製の薄型軽量ミラー！



W:452mm×H:1,500mm×
D:3mm／重さ:約4kg



W:303mm×H:910mm×
D:3mm／重さ:約1.5kg



W:364mm×H:455mm×
D:3mm／重さ:約0.9kg



非ガラス製で割れない！



軽量で誰でも設置可能！

- ・大きいサイズで異物混入を防ぐ！
- ・歪まない、錆びない、割れない！
- ・飛散しないステンレス製で安心！
- ・軽量だから簡単設置！
- ・衛生管理にどこでも貼れる！

種類	幅	高さ	厚み	重さ	材質
全身用	452mm	1,500mm	3mm	約4kg	ステンレス/ 樹脂
上半身用	303mm	910mm	3mm	約1.5kg	
顔用	364mm	455mm	3mm	約0.9kg	

設置方法

■全身用は取り付け用のビス穴が四隅にございます。取り付け面の材質に合わせてお客様自身で4.5mmのビスをご用意頂き、取り付けてください。■上半身・顔用は商品裏面に付いている両面テープで貼付けてください。

割れないクリーンミラーの優位性

歪みに強く、高い平滑性



	割れないクリーンミラー	オールステンレスミラー	アルミミラー
平滑性	非常にきれい ◎	非常にきれい ◎	きれい ○
写像性	非常に良い ◎	薄いため歪みあり △	薄いため歪みあり △
耐久性	非常に優れている ◎	優れている ○	劣る △
耐薬品性	強い ◎	強い ◎	弱い △
施工	簡単取付	業者が施工	簡単取付
厚み	3mm	1.5mm (下地必要)	3mm
重さ (全身用)	4kg	8.1kg	5.8kg
設置場所	食品・医薬品工場など	食品工場など	一般ホール壁面など

世界でただひとつの「輝き」を持つファインケミカルメーカーへ

 **大成ファインケミカル株式会社**

機能商品事業部

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩3-5-1

Tel. 03-3691-7577 Fax. 03-3691-3035

URL <https://taisei-fc.co.jp/>

